

Coupe-câbles KNIPEX

Le Coupe-câbles KNIPEX pour conducteurs avec un grand diamètre extérieur de jusqu'à 20 mm, conception ergonomique au bénéfice de l'opérateur, fabriqué en Allemagne

Info

Ne nécessite que peu de force grâce à un bon rapport de transmission et sa géométrie de lames optimisée



Avantages

Structure à deux lames spécifiques divisant le processus de découpe en deux étapes : la prédécoupe et la découpe de finition
Une découpe facile et propre à une main

Haute ergonomie de la poignée multifonctionnelle

Les poignées isolées permettent des travaux sous tension jusqu'à 1 000 V

Applications

Câble en cuivre et aluminium coupé

Particularités

Lames renforcées avec un affûtage de précision

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

ETIM Classe 5.0 - Description : Cisailles pour câbles

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000142

ETIM 6.0 Classe-Description : Collier serre-câble

Certifications:

Isolation selon CEI 60900, utilisable jusqu'à 1 000 V CA /
1 500 V CC

Testé VDE

Matériau:

Acier à outils spécial dans une qualité spéciale, forgé, chromé

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Coupe-câbles KNIPEX

Numéro d'article	Designation article	Diamètre du câble en mm	Poids, kg	Longueur (mm)
62120523	Cisaille à câble KASI 20	20	0,34	200

Dernière mise à jour (08.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16