


EPIC® DATA PB M12

Connecteurs BUS de terrain M12 , blindés pour PROFIBUS

Connecteur M12 Fieldbus installable sur site pour , PROFIBUS, codage B, blindé, haute classe de protection (IP67)



Composants d'automatisation complémentaires de Lapp



Robuste

Avantages

Assemblage simple et rapide sur site
 Réalisation de longueurs de câbles individuelles
 Câblage rentable et efficace pour les installations de BUS
 Gain d'espace grâce à des dimensions compactes.

Particularités

Version blindée
 Connecteur M12, codé B
 Filetage PG9 / PG11
 Raccord à vis

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur capteur-actionneur

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC002062

ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteur capteur/acteur

Matériau:

Matériau du Contact: CuSn Matériau de la surface du contact: Au
 Matériau de support du contact: PA 66 Matériau d'étanchéité:
 NBR Matériau:Laiton nickelé Matériau du corps: Zinc moulé sous
 pression, nickelé

Indice de protection:

IP 67

Température ambiante (en service):

mâle/femelle -40 °C à +85 °C

Dernière mise à jour (15.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

EPIC® DATA PB M12

Codage: B - inversé (PROFIBUS)
Courant nominal (A): 4 A

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

EPIC® DATA PB M12

Numéro d'article	Designation article	Nombre de broches	Section conducteur en mm ²	Diamètre du câble en mm	Tension nominale UN(V)	Conditionnement
Mâle, droit						
22260653	AB-C5-M12MSB-PG9-SH-AU	5	0.25 - 0.75	6 - 8.5	60	1
22262078	AB-C5-M12MSB-PG11-SH-AU	5	0.25 - 0.75	8 - 10	60	1
Femelle, droit						
22260646	AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU	5	0.25 - 0.75	6 - 8.5	60	1
22260889	AB-C5-M12FSB-PG11-SH-AU	5	0.25 - 0.75	8 - 10	60	1

Dernière mise à jour (15.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://appfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16