

EPIC® POWERLOCK Contacts à vis

Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Contacts à visser EPIC® POWERLOCK 400A de 50mm² à 120mm²

Info

Vis à 400 A max.

Ne pas raccorder par sertissage (660A)

Made in Europe



Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796

ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000796

ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

EPIC® POWERLOCK Contacts à vis

Numéro d'article	Designation article	Version	Pour modèle	Conditionnement
44420241	POWERLOCK SP M12	Drain de contact, filetage M12 pour cosse	Pour modèle A1	1
Source - pour forme de construction A6 S				
44420242	POWERLOCK QP M12	Source de contact à lamelle, filetage M12 pour cosse	Pour modèle A6	1
44420232	POWERLOCK SS 120	120 mm ²	Pour modèle F6	1
Source - pour forme de construction D6 S				
44420237	POWERLOCK QS 120	120 mm ²	Pour modèle D6	1

Dernière mise à jour (25.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWERLOCK Contacts à vis

