


SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, bouchons d'obturation pour fermeture d'orifices préfiletés, solution économique, renommés en SKINTOP® PLUG



Fiabilité



Résistance aux UV



Étanche à l'eau

Avantages

Pour boucher les ouvertures filetées
Solution économique

Applications

Fabrication d'armoire de distribution
Boîtier de dérivation
Boîtiers de jonction

Particularités

Montage avec un tournevis

Constitution du produit

Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

SKINDICHT® BLK-M

Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC000032 ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture
Couleur:	Gris perle (RAL 7035)
Matériau:	Polystyrène antichoc
Indice de protection:	IP 54 IP 68 (avec joint torique)
Plage de température:	-25°C à +60°C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

SKINDICHT® BLK-M

Numéro d'article	Designation article / Dimension	Longueur totale, C (mm)	Longueur de filetage D mm	Ø extérieur (mm)	Pièces / conditionnement
SKINDICHT® BLK-M					
52006600	M 12 x 1,5	8.0	6	15.0	100
52006610	M 16 x 1,5	9.0	6	20.0	100
52006620	M 20 x 1,5	9.5	6	24.0	100
52006630	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006640	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006650	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006660	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006670	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25

Dernière mise à jour (18.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16