

SILVYN® COMPACT M

Col en laiton nickelé de dimensions compactes, plusieurs modèles

SILVYN® COMPACT M est un col de gaine en laiton nickelé avec surface polie qui offre une protection IP67

Info

Gain d'espace grâce aux dimensions compactes



Résistance mécanique



Faible poids



Encombrement



Robuste



Résistance aux intempéries

Avantages

Encombrement réduit

Pour des sollicitations mécaniques élevées

Haute résistance à la traction

Résistance à la corrosion

Applications

Combiné à une gaine de protection :

Adapté pour SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX

Ingénierie mécanique

Applications ferroviaires

SILVYN® COMPACT M

Constitution du produit

Filetage de raccordement métrique
Bague hexagonale
Garniture intérieure
Capuchon

Remarques

Des versions à filetage PG sont disponibles dans le catalogue en ligne

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001180 ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal
Homologations / références de la norme:	UL 514B
Sur demande:	Disponible en acier inox
Matériau:	Corps : Laiton nickelé Garniture : Polyamide Joint torique : NBR
Indice de protection:	IP 66 IP 67
Plage de température:	-45°C à +105°C

Remarque

* Produit commercial, et non produit Lapp

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

SILVYN® COMPACT M

Numéro d'article	Taille métrique	Adapté pour SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX	Convient pour SILVYN® HIPROJACKET	Pièces / conditionnement
SILVYN® COMPACT M				
61803846	16 x 1,5	5/16"	-	10
61803800	16 x 1,5	3/8"	13	10
61803847	20 x 1,5	5/16"	-	10
61803801	20 x 1,5	3/8"	-	10
61803802	20 x 1,5	1/2"	16	10
61803803	25 x 1,5	3/4"	22	5
61803804	32 x 1,5	1"	25	5
61803805	40 x 1,5	1 1/4"	35	5
61803806	50 x 1,5	1 1/2"	38	2
61803807	63 x 1,5	2"	51	2
SILVYN® COMPACT 45° M				
61803848	16 x 1,5	5/16"	-	10
61803850	16 x 1,5	3/8"	13	10
61803849	20 x 1,5	5/16"	-	10
61803851	20 x 1,5	3/8"	-	10
61803852	20 x 1,5	1/2"	16	10
61803853	25 x 1,5	3/4"	22	5
61803854	32 x 1,5	1"	25	5
SILVYN® COMPACT 90° M				
61803808	16 x 1,5	3/8"	13	10
61803809	20 x 1,5	3/8"	-	10
61803810	20 x 1,5	1/2"	16	10
61803811	25 x 1,5	3/4"	22	5
61803812	32 x 1,5	1"	25	5
61803813	40 x 1,5	1 1/4"	35	5
61803814	50 x 1,5	1 1/2"	38	2
61803815	63 x 1,5	2"	51	2

Dernière mise à jour (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
 PN 0456 / 02_03_16