

## SILVYN® KLICK-GPZ

SILVYN® KLICK GPZ - raccord de gaine PG avec anti-traction intégrée pour SILVYN® RILL



Large plage de serrage



Temps d'assemblage



Décharge de traction optimale



Résistance aux intempéries



Différentes homologations

### Avantages

Montage rapide

Facile à démonter

Presse-étoupes supplémentaires

Étanchéité supplémentaire du câble

### Applications

Combiné à une gaine de protection :

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Robotique

Quand les câbles et les conducteurs nécessitent une protection étanche supplémentaire ou une décharge de traction

### Homologations / références de la norme

UL FILENUMBER E308201

## SILVYN® KLICK-GPZ

### Constitution du produit

Filetage de raccordement PG  
Presse-étoupe  
Corps avec garniture intérieure  
Partie supérieure avec cosse à clips

### Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001176 ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique
Couleur:	Gris (RAL 7031) Noir (RAL 9011), résistant aux UV
Matériau:	PA6
Indice de protection:	IP 68 IP 69
Plage de température:	-40 °C à +115 °C

### Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**SILVYN® KLICK-GPZ**

Numéro d'article	Dimension PG	Plage en mm	Taille de clé SW en mm	Longueur de filetage en mm	Ouverture libre mm	Pour Ø extérieur de gaine souple (mm)	Compatible avec SILVYN® RILL	Pièces / conditionnement
<b>SILVYN® KLICK-GPZ gris</b>								
61801120	7	3 - 6.5	16	8	7	10	10	20
61801130	9	4 - 8	18	8	8	13	13	20
61801140	11	5 - 10	21	8	10	15.8	16	20
61801200	13,5	6 - 11	21	9	11	15.8	16	20
61801202	13,5	6 - 12	24	9	12	18.5	18	20
61801150	16	10 - 14	27	10	14	21.2	21	10
61801160	21	13 - 18	34	11	20	28.5	28	10
61801170	29	18 - 25	40	11	25	34.5	34	10
61801180	36	22 - 32	55	13	32	42.5	42	10
61801190	48	34 - 44	65	14	44	54.5	54	10
<b>SILVYN® KLICK-GPZ noir</b>								
61801125	7	3 - 6.5	16	8	7	10	10	20
61801135	9	4 - 8	18	8	8	13	13	20
61801145	11	5 - 10	21	8	10	15.8	16	20
61801205	13,5	6 - 11	21	9	11	15.8	16	20
61801215	13,5	6.0 - 12.0	24	9	12	18.5	18	20
61801155	16	10 - 14	27	10	14	21.2	21	10
61801165	21	13 - 18	34	11	20	28.5	28	10
61801175	29	18 - 25	40	11	25	34.5	34	10
61801185	36	22 - 32	55	13	32	42.5	42	10
61801195	48	34 - 44	65	14	44	54.5	54	10

Dernière mise à jour (09.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.  
 PN 0456 / 02\_03\_16