

## Connecteur RJ45 CAT.5 Stewart SS37

Connecteur RJ45 montable sur site, qualifié pour 100 Mbit/s - transmission de données  
convient pour l'environnement industriel et les zones de bureaux  
Stewart SS37



### Particularités

Version blindée  
Pour conducteurs multibrins (AWG26)  
Inclus : protection contre la flexion et plaque de guidage  
Protection antiflexion : gris perle  
Diamètre max. de la gaine extérieure : 5,72 mm

### Caractéristiques techniques

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC002641  
ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires  
(Connecteurs industriels)

### Remarque

Stewart est une marque déposée de Bel Fuse Inc.  
Autres couleurs disponibles sur demande.  
Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.  
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**Connecteur RJ45 CAT.5 Stewart SS37**

Numéro d'article	Designation article
CE6323	Connecteur RJ45 CAT.5 Stewart SS37

Dernière mise à jour (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.  
PN 0456 / 02\_03.16