

## Outil à dénuder STAR STRIP

Outil de dénudage pour des diamètres de câble jusqu'à 40 mm, crochets interchangeable, fiable et durable, également pour les matériaux d'isolation problématiques, tels que le PTFE, le TPE, le fluoropolymère et le PUR

### Info

Lame spécialement polie pour dénuder des matériaux d'isolation problématiques, tels que le PUR, le fluoropolymère, la fibre de verre, le TPE et le caoutchouc



### Avantages

Large gamme d'applications grâce aux crochets interchangeables  
Utilisable de manière universelle pour coupes circulaires, longitudinales ou spiralées  
Une lame de grande qualité assure un bon résultat de dénudage, même pour les isolants difficiles  
Corps robuste, grande durabilité : testé sur plus de 100 000 dénudages  
Très ergonomique et facile à utiliser (notamment en raison de sa construction légère)

### Applications

Outil de dénudage à réglage continu pour câbles ronds avec tous types d'isolants (p. ex. PVC, PTFE, caoutchouc ou PUR)  
Avec ses crochets interchangeables, l'outil convient pour les câbles de diamètre de 4,5 - 25 mm et 20 - 40 mm

### Particularités

La profondeur de la lame est réglable en faisant pivoter la partie supérieure de l'outil.  
Positions de verrouillage spécifiques pour les coupes circulaires, longitudinales ou en spirale  
La lame revient automatiquement à sa position de départ à la fin du processus de dénudage, ce qui réduit le risque de cassure de la lame.  
Aucun outillage spécial n'est nécessaire pour remplacer le crochet (un autre crochet est utilisé pour libérer le crochet monté)

### Remarques

Des lames de rechange sont disponibles et peuvent être rangées dans un compartiment de l'outil

### Inclus

61735820: Outil avec lame, petits et grands crochets, sans lame de rechange

### Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM Classe 5.0 - ID : EC000163

ETIM Classe 5.0 - Description : Outil de dénudage de câble

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000163

ETIM 6.0 Classe-Description : Outil de dénudage

Dernière mise à jour (14.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02\_03.16

## Outil à dénuder STAR STRIP

Poids:	STAR STRIP avec gros crochet : 116 g
Longueur:	Dimensions LxHxB : Petit crochet : 150x42x30,5 mm Grand crochet : 167x52x30,5 mm
Couleur:	Noir

### Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**Outil à dénuder STAR STRIP**

Numéro d'article	Designation article	Pour diamètre extérieur mm	Longueur (mm)	Pièces / conditionnement
STAR STRIP avec une lame, petit et grand crochets (mais sans lame de rechange)				
61735820	STAR STRIP	4,5 - 40	150	1
Pièces détachées				
61735821	Lame de rechange STAR STRIP	-	-	1
61735822	Petit crochet de rechange STAR STRIP	4,5 - 25	-	1
61735823	Grand crochet de rechange STAR STRIP	20 - 40	-	1

Dernière mise à jour (14.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.  
PN 0456 / 02\_03\_16