

Contacts femelles EPIC® POWER LS1.5

Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Contacts femelles EPIC® POWER LS1.5 pour la gamme de connecteurs de taille 1,5

Info

Tous les contacts sont plaqués or haute qualité

Contacts rainurés avec ressort de pression externe



Bonne résistance chimique



Résistance à la corrosion



Résistance mécanique



Décharge de traction optimale



Robuste



Fiabilité

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796

ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000796

ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Dernière mise à jour (14.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

Contacts femelles EPIC® POWER LS1.5

Numéro d'article	Designation article	Version	Pour modèle	Pièces / conditionnement
Contacts femelles 3,6 mm				
44429318	LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 1,0-2,5	3,6mm Buchse 1,0-2,5mm ²	pour modèle D6, A6	10
44429319	LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 2,5-4,0	3,6mm Buchse 2,5-4,0mm ²	pour modèle D6, A6	10
44429320	LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 4,0-6,0	3,6mm Buchse 4,0-6,0mm ²	pour modèle D6, A6	10
44429321	LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 6,0-10,0	3,6mm Buchse 6,0-10,0mm ²	pour modèle D6, A6	10
Contacts femelles 2 mm				
44429322	LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,25-1,0	2mm Buchse 0,25-1,0mm ²	pour modèle D6, A6	10
44429323	LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,75-1,5	2mm Buchse 0,75-1,5mm ²	pour modèle D6, A6	10
44429324	LS1.5 D BCEM 2MM AU 1,0-2,5	2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm ²	pour modèle D6, A6	10
44429325	LS1.5 D BCEM 2MM AU 4,0	2 mm femelle 4,0 mm ²	pour modèle D6, A6	10

Dernière mise à jour (14.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapprance.lappgroup.com>Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16