

Serre-câbles Ty-Grip®FOL / FO

TY-GRIP® FOL/ FO peut être utilisé pour une application à répétition grâce à sa réouverture rapide et facile. Ces serre-câbles sont idéaux pour la protection des câbles fragiles tels que les câbles en fibre de verre.



Sans halogène



Temps d'assemblage

Avantages

Pour un assemblage simple et rapide

Protège le câble: prévient l'endommagement de la gaine extérieure du câble

Réutilisable

Applications

Parfait pour les applications nécessitant des changements fréquents et un accès permanent (par ex. laboratoires...)

Pour l'assemblage de câbles sensibles tels que les câbles à fibre optique et les câbles de transmission de données

Applications scéniques

Homologations / références de la norme

Faible inflammabilité selon UL 94 HB

Modèle

FOL avec bride : La bride en polymère de haute qualité assure une haute sécurité et une grande fiabilité

FO avec boucle : Sa tête fendue permet une fixation simple et rapide

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM Classe 5.0 - Description : Serre-câble

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000046

ETIM 6.0 Classe-Description : Colliers serre-câbles

Couleur:

Noir

Matériau:

Polyamide

Sans halogène ni silicone

Plage de température:

-20 °C à +104 °C (FO) / 93 °C (FOL)

Dernière mise à jour (14.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

Serre-câbles Ty-Grip®FOL / FO

Remarque

TY-GRIP® est une marque commerciale déposée d'ABB

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Serre-câbles Ty-Grip®FOL / FO

Numéro d'article	Description de l'article	Certification UL	Longueur x largeur (mm)	Pièces / conditionnement
FO avec boucle				
61823720	FO 200-40-0	non	228.0 x 12.7	10
61823730	FO 350-40-0	non	330.0 x 12.7	10
FOL avec bande				
61823740	FOL 300-50-0	non	304.0 x 19.0	10
61823750	FOL 500-50-0	non	457.0 x 19.0	10

Dernière mise à jour (14.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16