

EPIC® M17 Contacts

Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Contacts EPIC® M17 pour la gamme de connecteurs circulaires M17



Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796

ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000796

ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

EPIC® M17 Contacts

Numéro d'article	Description	Version	Pièces / conditionnement
Contacts femelles 0,6 mm			
44423125	M17 BCM 0,6mm 0,06-0,25	0,06-0,25mm ²	10
44423126	M17 BCM 0,6 mm 0,14-0,34	0,14-0,34 mm ²	10
44423127	M17 BCM 0,6mm 0,34-0,5	0,34-0,5mm ²	10
Contacts femelles 1mm			
44423122	M17 BCM 1mm 0,06-0,25	0,06-0,25mm ²	10
44423123	M17 BCM 1mm 0,34-0,5	0,34-0,5mm ²	10
44423124	M17 BCM 1mm 0,5-1,0	0,5-1,0mm ²	10
Contacts femelles 2mm			
44423120	M17 BCM 2mm 0,25-1,0	0,25-1,0mm ²	10
44423121	M17 BCM 2mm 1,0-2,5	1,0-2,5mm ²	10
Contacts mâles 0,6 mm			
44423133	M17 SCM 0,6mm 0,06-0,25	0,06-0,25mm ²	10
44423134	M17 SCM 0,6mm 0,14-0,34	0,14-0,34 mm ²	10
44423135	M17 SCM 0,6mm 0,34-0,5	0,34-0,5mm ²	10
Contacts mâles 1mm			
44423130	M17 SCM 1mm 0,06-0,25	0,06-0,25mm ²	10
44423131	M17 SCM 1mm 0,34-0,5	0,34-0,5mm ²	10
44423132	M17 SCM 1mm 0,5-1,0	-	10
Contacts mâles 2mm			
44423128	M17 SCM 2mm 0,25-1,0	0,25-1,0mm ²	10
44423129	M17 SCM 2mm 1,0-2,5	1,0-2,5mm ²	10

Dernière mise à jour (16.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
 PN 0456 / 02_03_16