

## SKINMATIC® QUICK Set 1

Kit SKINMATIC® QUICK 1, outil de montage métrique pour montages dans des espaces très étroits, manipulation facile et sûre à l'aide d'un système à cliquet ouvert



Temps d'assemblage



Fiabilité

### Avantages

Montage simple des câbles avec une densité d'intégration élevée  
Gain de temps énorme, et donc d'argent  
utilisation simple et sûre grâce aux douilles ouvertes  
4 tailles (M12, 16, 20, 25) = un seul outil

### Applications

Kit de montage à cliquet efficace pour presse-étoupes SKINTOP® en plastique et en laiton  
POIGNÉE DE COUPLE DE SERRAGE SKINMATIC® optionnelle avec logement 9x12 mm pour compléter le SKINMATIC® QUICK SET 1

### Particularités

À base d'acier haute qualité  
Inclus : une boîte pratique et robuste pour le rangement  
1x R1 - Loquet  
1x V1 - Prolongateur  
5x écrou ouvert pour les têtes de clé (N) 15, 16, 19, 20, 25, 30, compatible avec l'embout à cliquet R1

### Remarques

Embout N15 pour M12 Polyamide  
Embout N16 pour Laiton M12  
Embout N19 pour M16 Polyamide  
Embout N 20 pour M16 Laiton (Extension)  
Embout N 25 pour M20 Polyamide et Laiton  
Embout N 30 pour M25 Polyamide et Laiton

### Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000149

Dernière mise à jour (14.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINMATIC® QUICK Set 1

Classification ETIM 6:

ETIM Classe 5.0 - Description : Jeu d'outils

ETIM 6.0 Class-ID : EC000149

ETIM 6.0 Classe-Description : Kit d'outils

### Remarque

Produit pas concerné par la directive RoHS

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**SKINMATIC® QUICK Set 1**

Numéro d'article	Designation article / Dimension	Largeur partie plate (mm)	Pièces / conditionnement
SKINMATIC® QUICK SET 1			
61610000	QUICK SET 1	15, 16, 19, 20, 25, 30	1
SKINMATIC® CLE DYNAMOMÉTRIQUE			
61610012	SKINMATIC® DMG 2-10 Nm	-	1
61610013	SKINMATIC® DMG 5-25 Nm	-	1

Dernière mise à jour (14.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.  
PN 0456 / 02\_03\_16